

PAC-UNIV-RV36-F-2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten. Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm² eller 0,25 mm² area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet.

Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ² |
| Art.nr. | 7789106020 |
| Typ | PAC-UNIV-RV36-F-2M |
| GTIN (EAN) | 8430243960083 |
| Förp. | 1 Stück |

PAC-UNIV-RV36-F-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|------|
| Nettovikt | 60 g |
|-----------|------|

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|

Allmänna data

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Anslutning gränssnitt | WEIDMUELLER RSV 36P MALE | Antal poler, min. | 36 poler |
| Kabel | Kabel LiYY | Kabellängd | 2 |
| Ledararea | 0,25 mm ² | Lämplig för | digitala signaler |
| Material | PVC | PLC-gränssnitt | H0.25/10 (FERRULES 0,25mm ²) |
| Ytterdiameter | 11,2 ± 1 mm | | |

Elektriska data

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Högspänningstest | 1 KV/1s | Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
| Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m | Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
| Märkspänning | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
| Totalström max. | 3 A | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|--|
| Användardokumentation | Colours chart |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |