

PAC-ELCO38-F38-F-1M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

De förkonfektionerade PAC-ELCO-kablarna är speciellt konstruerade för anslutningen mellan RS-ELCO gränssnitt från Weidmüller och styrenheter.

De viktigaste egenskaperna är:

- I en ände ansluts de till RS-ELCO gränssnitt och i den andra änden kan de förses med ELCO-hylsdelar eller ändhylsor.
- Skärmad kabel med 0,25 mm² area.
- Kontaltdonskåpa i metall med ingång på sidan och kodning.
- Finns i olika längder och utföranden.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Förkonfektionerad kabel, PAC, Förkonfektionerad kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm ² |
| Art.nr. | 7789763015 |
| Typ | PAC-ELCO38-F38-F-1M5 |
| GTIN (EAN) | 4032248190959 |
| Förp. | 1 Stück |

PAC-ELCO38-F38-F-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 580 g |
|-----------|-------|

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|

Allmänna data

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|--|
| Anslutning gränssnitt | Conector ELCO Female | Antal poler, min. | 38 poler |
| Kabel | Kabel LiYCY | Kabellängd | 1,5 |
| Ledararea | 0,25 mm ² | Lämplig för | digitala signaler |
| Material | PVC | PLC-gränssnitt | H0.25/10 (FERRULES 0,25mm ²) |
| Ytterdiameter | 12,4 ± 1 mm | | |

Elektriska data

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|----------|
| Driftspänning | 250 V | Högspänningstest | 1 KV/1s |
| Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m | Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m |
| Motstånd | ≤ 80 mΩ/m | Märkspänning | 250 V |
| Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A | Totalström max. | 3 A |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|--|
| Användardokumentation | Colours chart |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |