

C300-32B-320B-2S-M25-08**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

De förkonfektionerade kablarna ger en enkel, snabb och felfri anslutning mellan IOTA (Input Output Terminal Assemblies) på Honeywells C300 och Weidmüllers FTA (Field Terminal Assembly).

Kablarna kan levereras med enkla eller dubbla kontakter, eller utan kontakter.

Kapslingen underlättar hanteringen och ger en robust anslutning till IOTA. Dessutom kan kablar med olika ledarearea och längder upp till 50 m användas.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm ² |
| Art.nr. | 7789828080 |
| Typ | C300-32B-320B-2S-M25-08 |
| GTIN (EAN) | 4032248162185 |
| Förp. | 1 Stück |

C300-32B-320B-2S-M25-08

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 1 732 g |
|-----------|---------|

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Drifttemperatur | -10...50 |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|

Allmänna data

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Anslutning gränssnitt | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL | Antal poler, min. | 32 poler |
| Kabel | Kabel LiYCY | Kabellängd | 8 |
| Ledararea | 0,25 mm ² | Lämplig för | digitala signaler |
| Material | PVC | PLC-gränssnitt | SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL |
| Ytterdiameter | 11,85 ± 1 mm | | |

Elektriska data

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Driftspänning | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC | Högspänningstest | 1 KV/1s |
| Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m | Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m |
| Motstånd | ≤ 80 mΩ/m | Märkspänning | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A | Totalström max. | 3 A |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|------------------------------|---|
| Meddelande om produktändring | Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |