

## SIHA 3/G20/LD 60-150V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Biztosítótartó átvezető modulok sorkapocshoz, 2.31 mA, dugaszolható
Rendelési szám	<a href="#">7921590000</a>
Típus	SIHA 3/G20/LD 60-150V
GTIN (EAN)	4032248322626
Qty.	25 Stück

## SIHA 3/G20/LD 60-150V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	63,1 mm	Mélység (coll)	2,484 inch
Magasság	39,38 mm	Magasság (coll)	1,55 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Nettó tömeg	8,48 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...120	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

## Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szigetelőanyag	Wemid
Szín	fekete	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

## Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem	Véglap szükséges	Nem
----------	---------------	------------------	-----

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Kezelési útmutató/ katalógus
--------------------	-----------	---------------------	---------------------------------

## Névleges adatok

Névleges feszültség	250 V	Névleges lökőfeszültség	4 kV
Szennyezés súlyossága	3		

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

## Általános

Telepítési útmutató	Kezelési útmutató/ katalógus	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C
---------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**SIHA 3/G20/LD 60-150V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Product Change Notification	<a href="#">PCN - EN</a> <a href="#">PCN - DE</a>
User Documentation	<a href="#">Beipackzettel_SIHA3.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

**SIHA 3/G20/LD 60-150V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**