

CB 135/2,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 2,5 x 135 mm, Poliamid 66, 80 N
Rendelési szám	7940006040
Típus	CB 135/2,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520107
Qty.	100 Stück

CB 135/2,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0,039 inch
Magasság	135 mm	Magasság (coll)	5,315 inch
Szélesség	2,5 mm	Szélesség (coll)	0,098 inch
Nettó tömeg	0,38 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	32 mm	Kötegelési átmérő, max.	32 mm
Kötegelési átmérő, min.	1 mm	Szakítószilárdság	80 N
Szakítószilárdság	18 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DE PI830000 160627 001
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CB 135/2,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**