

**CB 135/2,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Соединитель кабеля, 2.5 x 135 mm, Полиамид 66, 80 N
Номер для заказа	<a href="#">7940006040</a>
Тип	CB 135/2,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520107
Кол.	100 Шт.

## CB 135/2,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	1 мм	Глубина (дюймов)	0,039 inch
Высота	135 мм	Высота (в дюймах)	5,315 inch
Ширина	2,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,098 inch
Масса нетто	0,38 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...85 °C
--------------------------------	-------------

## Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	32 мм
Диаметр пучка, макс.	32 мм	Диаметр пучка, мин.	1 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	80 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

## Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E317499

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB 135/2,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

