

**CB 135/2,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Buntband, 2,5 x 135 mm, Polyamid 66, 80 N
Art.nr.	<a href="#">7940006040</a>
Typ	CB 135/2,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520107
Förp.	100 Stück

## CB 135/2,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5,315 inch
Bredd	2,5 mm	Byggbredd (tum)	0,098 inch
Nettovikt	0,38 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C
---------------------------------	-------------

## Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Bunt diameter, max.	32 mm
Bunt diameter, min.	1 mm	Draghållfasthet	80 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	18 lbf	Halogener	Nej
Kabel diameter max.	32 mm	Kan öppnas igen	Nej
Material	Polyamid 66	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	UV-beständig	Nej

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB 135/2,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

