

CB 160/2,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Buntband, 2,6 x 160 mm, Polyamid 66, 80 N
Art.nr.	7940006048
Typ	CB 160/2,6 NC
GTIN (EAN)	4032248520121
Förp.	100 Stück

CB 160/2,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Höjd	160 mm	Bygghöjd (tum)	6,299 inch
Bredd	2,6 mm	Byggbredd (tum)	0,102 inch
Nettovikt	0,46 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C
---------------------------------	-------------

Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Bunt diameter, max.	40 mm
Bunt diameter, min.	1 mm	Draghållfasthet	80 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	18 lbf	Halogener	Nej
Kabel diameter max.	40 mm	Kan öppnas igen	Nej
Material	Polyamid 66	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	UV-beständig	Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DE PI830000 160627 001
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CB 160/2,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

