

## CB 430/4,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

## Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 4,5 x 430 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szám	<a href="#">7940006061</a>
Típus	CB 430/4,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520244
Qty.	100 Stück

## CB 430/4,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	1,65 mm	Mélység (coll)	0,065 inch
Magasság	430 mm	Magasság (coll)	16,929 inch
Szélesség	4,5 mm	Szélesség (coll)	0,177 inch
Nettó tömeg	2,95 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

## Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	115 mm	Kötegelési átmérő, max.	115 mm
Kötegelési átmérő, min.	3,5 mm	Szakítószilárdság	220 N
Szakítószilárdság	49 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DE PI830000160627 002</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB 430/4,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

