

**CB 240/7,8 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Buntband, 7.8 x 240 mm, Polyamid 66, 540 N
Art.nr.	<a href="#">7940006066</a>
Typ	CB 240/7,8 NC
GTIN (EAN)	4032248520190
Förp.	100 Stück

## CB 240/7,8 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	1,7 mm	Byggdjup (tum)	0,067 inch
Höjd	240 mm	Bygghöjd (tum)	9,449 inch
Bredd	7,8 mm	Byggbredd (tum)	0,307 inch
Nettovikt	3,55 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C
---------------------------------	-------------

## Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Bunt diameter, max.	63 mm
Bunt diameter, min.	3,5 mm	Draghållfasthet	540 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	121 lbf	Halogener	Nej
Kabel diameter max.	63 mm	Kan öppnas igen	Nej
Material	Polyamid 66	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	UV-beständig	Nej

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">DE PI830000160627 002</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB 240/7,8 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

