

**CB 540/7,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vázací pásky CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelové vázací pásky, 7.5 x 540 mm, Polyamid 66, 540 N
Objednací číslo	<a href="#">7940006072</a>
Typ	CB 540/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520312
Množství	100 ks

## CB 540/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1,75 mm	Hloubka (v palcích)	0,069 inch
Výška	540 mm	Výška (v palcích)	21,26 inch
Šířka	7,5 mm	Šířka (v palcích)	0,295 inch
Čistá hmotnost	6,9 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...85 °C
-------------------------	-------------

## Instalační materiály

Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Odolné proti UV záření	Ne
Pevnost v tahu	540 N	Pevnost v tahu (síla v librách)	121 lbf
Pro znovuotevření	Ne	Průměr kabelu, max.	158 mm
Průměr svazku, max.	158 mm	Průměr svazku, min.	35 mm
Rozsah provozní teploty, max.	85 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E317499

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE PI830000160627 002](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

**CB 540/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

