

CB 540/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Kábelkötők, 7.5 x 540 mm, Poliamid 66, 540 N |
| Rendelési szám | 7940006073 |
| Típus | CB 540/7,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4032248520305 |
| Qty. | 100 Stück |

CB 540/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 1,9 mm | Mélység (coll) | 0,075 inch |
| Magasság | 540 mm | Magasság (coll) | 21,26 inch |
| Szélesség | 7,5 mm | Szélesség (coll) | 0,295 inch |
| Nettó tömeg | 7,12 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...85 °C |
|------------------------------|-------------|

Szerelőanyagok

| | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| Anyag | Poliamid 66 | Halogén | Nem |
| Kábelátmérő, max. | 158 mm | Kötegelési átmérő, max. | 158 mm |
| Kötegelési átmérő, min. | 35 mm | Szakítószilárdság | 540 N |
| Szakítószilárdság | 121 lbf | UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| UV-álló | Nem | Újra megnyitáshoz | Nem |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9,1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E317499 |

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | DE PI830000160627 002 |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

CB 540/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

