

**CB 225/12,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Соединитель кабеля, 12,5 x 225 mm, Полиамид 66, 1080 N
Номер для заказа	<a href="#">7940006076</a>
Тип	CB 225/12,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520183
Кол.	50 Шт.

## CB 225/12,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	1,95 мм	Глубина (дюймов)	0,077 inch
Высота	225 мм	Высота (в дюймах)	8,858 inch
Ширина	12,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,492 inch
Масса нетто	6,98 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...85 °C
--------------------------------	-------------

## Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	57 мм
Диаметр пучка, макс.	57 мм	Диаметр пучка, мин.	7,5 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	1 080 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	243 lbf	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

## Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E317499

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">DE PI830000160627 002</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB 225/12,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

