

CB 225/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 12.5 x 225 mm, Poliamid 66, 1080 N
Rendelési szám	7940006077
Típus	CB 225/12,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520176
Qty.	50 Stück

CB 225/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	1,95 mm	Mélység (coll)	0,077 inch
Magasság	225 mm	Magasság (coll)	8,858 inch
Szélesség	12,5 mm	Szélesség (coll)	0,492 inch
Nettó tömeg	7,14 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	57 mm	Kötegelési átmérő, max.	57 mm
Kötegelési átmérő, min.	7,5 mm	Szakítószilárdság	1 080 N
Szakítószilárdság	243 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	DE PI830000160627 002
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CB 225/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

