

CB 500/12,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Соединитель кабеля, 12,5 x 500 mm, Полиамид 66, 1080 N |
| Номер для заказа | 7940006078 |
| Тип | CB 500/12,5 NC |
| GTIN (EAN) | 4032248520299 |
| Кол. | 50 Шт. |

CB 500/12,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 1,95 мм | Глубина (дюймов) | 0,077 inch |
| Высота | 500 мм | Высота (в дюймах) | 19,685 inch |
| Ширина | 12,5 мм | Ширина (в дюймах) | 0,492 inch |
| Масса нетто | 14,14 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

Материал для электромонтажа

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|
| Галогены | Нет | Диаметр кабеля, макс. | 143 мм |
| Диаметр пучка, макс. | 143 мм | Диаметр пучка, мин. | 30 мм |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Материал | Полиамид 66 |
| Открыть повторно | Нет | Предел прочности при растяжении | 1 080 N |
| Прочность на разрыв (фунт-сила) | 243 lbf | Температурный диапазон, макс.. | 85 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Устойчивый к УФ-лучам | Нет |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (UR) | E317499 |

Загрузки

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | DE PI830000160627 002 |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

CB 500/12,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

