

## CB 1000/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

## Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 12.5 x 1000 mm, Poliamid 66, 1080 N
Rendelési szám	<a href="#">7940006085</a>
Típus	CB 1000/12,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520343
Qty.	50 Stück

## CB 1000/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0,039 inch
Magasság	1 000 mm	Magasság (coll)	39,37 inch
Szélesség	12,5 mm	Szélesség (coll)	0,492 inch
Nettó tömeg	25,98 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C
------------------------------	-------------

## Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	302 mm	Kötegelési átmérő, max.	302 mm
Kötegelési átmérő, min.	40 mm	Szakítószilárdság	1 080 N
Szakítószilárdság	243 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DE PI830000160627 002</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CB 1000/12,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

