

TS15X5 ST K11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Podobny do przedstawionego na ilustracji
seria Klippon® K, akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyna nośna, TS 15, Szerokość: 64 mm, bez otworu podłużnego, Stal, ocynkowany, chromowany
Nr zam.	8000003888
Typ	TS15X5 ST K11
GTIN (EAN)	4050118652390
Ilość	20 Szt.

TS15X5 ST K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	5,5 mm	Głębokość (cale)	0,217 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Szerokość	64 mm	Szerokość (cale)	2,52 inch
Masa netto	12,5 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1 mm	Normy	DIN EN 60715
Powierzchnia tworzywo	ocynkowany, chromowany Stal	rozmiar stempla	4,5 x 20 mm

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1 mm	Powierzchnia tworzywo	ocynkowany, chromowany Stal
rozmiar stempla	4,5 x 20 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format

TS15X5 ST K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Śruby



W zależności od typu złączki lub akcesoriów oferujemy różne typy śrub jako akcesoria dodatkowe lub części zamienne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Wykonanie
Nr zam.	1567480000	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190033491	1
Ilość	100 Szt.	