

TS15X5 ST K11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena, TS 15, Bredd: 64 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	8000003888
Typ	TS15X5 ST K11
GTIN (EAN)	4050118652390
Förp.	20 Stück

TS15X5 ST K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	5,5 mm	Byggdjup (tum)	0,217 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Bredd	64 mm	Byggbredd (tum)	2,52 inch
Nettovikt	12,5 g		

Allmän information tillbehör

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Stämpelmått	4,5 x 20 mm	Yta	förzinkad, förkromad

Allmänna uppgifter

Material	Stål	Materialtjocklek	1 mm
Normer	DIN EN 60715	Stämpelmått	4,5 x 20 mm
Yta	förzinkad, förkromad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

TS15X5 ST K11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skrubar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1567480000	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 Stück	