

## TS35X7.5 ST K51

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A kép illusztráció

A Klippon® K készülékház sorozat rendszertartozékai lehetővé teszi, hogy a ház könnyen hozzáigazítható legyen az összes alkalmazás specifikus igényhez.

- DIN TS 35 és TS15 sínek
- Rögzítőlemezek
- Zsanérok
- Fali tartó

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 203 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | <a href="#">8000003907</a>   |
| Típus          | TS35X7.5 ST K51  |
| GTIN (EAN)     | 4050118652642  |
| Qty.           | 20 Stück   |

## TS35X7.5 ST K51

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 7,5 mm | Mélység (coll)   | 0,295 inch |
| Magasság    | 35 mm  | Magasság (coll)  | 1,378 inch |
| Szélesség   | 203 mm | Szélesség (coll) | 7,992 inch |
| Nettó tömeg | 77,5 g |                  |            |

## Tartozékok általános információi

|                |             |                  |                                   |
|----------------|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Anyag          | Acél        | Anyagvastagság   | 1 mm                              |
| Bélyeg méretei | 6,3 x 20 mm | Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |

## Általános információ

|                |              |                  |                                   |
|----------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| Anyag          | Acél         | Anyagvastagság   | 1 mm                              |
| Bélyeg méretei | 6,3 x 20 mm  | Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Szabványok     | DIN EN 60715 |                  |                                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9,1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

## TS35X7.5 ST K51

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | FKSC M5X8 D9/SW2.5         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6295900000</a> | SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190133337              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |