

## KLIPPON POK2 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sorkapocsdobozok különböző típusai kaphatók jel-/tápegységek vagy elosztók robbanásveszélyes zónákban történő telepítéséhez. A sorkapocsdobozok robbanásbiztos berendezések, amelyek használata engedélyezett az Ex területek 0, 1, 2 és 20, 21, 22 zónáiban. Rendelkeznek az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetközi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. Az ügyfélspecifikus konfigurációnak köszönhetően ezek a sorkapocsdobozok bármilyen feladathoz optimális választásnak bizonyulnak. Találja meg az Önnek megfelelő megoldást a termékáttekintés segítségével! Állítsa össze a házat menetes furattal vagy anélkül, alkalmas szerelősínnel vagy előre felszerelt sorkapocslécekkel. Összeállítottunk Önnek egy kis válogatást, de szívesen konfigurálunk más méret szerinti megoldást is.

**Jellemzők:**

- A vásárlói igények kielégítése érdekében sokféle verzióban kaphatók
- Kiegészítő nemzetközi jóváhagyások az IECEx és az ATEX mellett szintén elérhetők
- Jobb minőség a Klippon® márka bevált alaptermékeinek köszönhetően

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Sorkapocs doboz, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 08 1106 EX, KL SET KLIPPON POK2 BK6, Furatok, A oldal: 2 x M20x1.5, Furatok, B oldal: 2 x M20x1.5
Rendelési szám	<a href="#">8000004224</a>
Típus	KLIPPON POK2 M20BCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986309
Qty.	1 Stück
Referencia termék	<a href="#">1306010000</a> <a href="#">8000004366</a>

## KLIPPON POK2 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	75 mm	Mélység (coll)	2,953 inch
Magasság	56 mm	Magasság (coll)	2,205 inch
Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4,331 inch
Nettó tömeg	564 g		

## Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	IBExU13ATEX1004 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)	IECEX IBE 13.0004X
--	-------------------	---	--------------------

## Ház

Anyag	üvegszál erősítésű poliszter	Furatok, A oldal	2 x M20x1.5
Furatok, B oldal	2 x M20x1.5		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9,1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## Letöltések



Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">IECEXIBE13.0004X</a> <a href="#">IBEXU13ATEX1004X</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 003ISS03</a>
User Documentation	<a href="#">INSTR POK EQUIP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

# KLIPPON POK2 M20BCSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## KLIPPON POK2 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sárgaréz záródugók, VP HEX fejegység, Ex e/d



A VP sorozat leállító dugó segítségével az ex berendezésben fel nem használt bejegyzéseket ki lehet tölteni, miközben a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

## Általános rendelési adatok

Típus	VP-HEX M16-EX W	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1218940000</a>	VP-HEX (Klippon Ex hatlapfejű záródugó), Záródugók, egyenes, M 16 x
GTIN (EAN)	4050118075564	1.5, 16 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Qty.	24 Stück	

## Szilikon tömítőanyag, -60 °C - +70 °C



Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint tesztelve, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

## Általános rendelési adatok

Típus	VG M20 EXE 11-14 SI7J G4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1722120000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes,
GTIN (EAN)	4050118821352	M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
Qty.	50 Stück	5 bar (30 min.), Poliamid 6
Típus	VG M20 EXE 7-13 SI7J G4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1722110000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes,
GTIN (EAN)	4050118821345	M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
Qty.	50 Stück	bar (30 min.), Poliamid 6

## KLIPPON POK2 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Metrikus



Az A2L típus tömszelencék páncélozott kábel kezelésére alkalmas, lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem.

## Általános rendelési adatok

Típus	A2L/16/M16-WM	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">186880000</a>	A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék,
GTIN (EAN)	4050118074345	egyenes, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm,
Qty.	24 Stück	Sárgaréz, nikkelezett

## Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	VP M20 EX SI 7J	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8066730000</a>	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M
GTIN (EAN)	4050118415346	20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Qty.	100 Stück	

## KLIPPON POK2 M20BCSS EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Külső menet M20



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

## Általános rendelési adatok

Típus	ADAP M20-M16-W	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1262740000</a>	ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, egyenes, M 20 ,M 16, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4050118088625	nikkelezett
Qty.	24 Stück	