

## KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sorkapocsdobozok különböző típusai kaphatók jel-/tápegységek vagy elosztók robbanásveszélyes zónákban történő telepítéséhez. A sorkapocsdobozok robbanásbiztos berendezések, amelyek használata engedélyezett az Ex területek 0, 1, 2 és 20, 21, 22 zónáiban. Rendelkeznek az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetközi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. Az ügyfélspecifikus konfigurációnak köszönhetően ezek a sorkapocsdobozok bármilyen feladathoz optimális választásnak bizonyulnak. Találja meg az Önnek megfelelő megoldást a termékáttekintés segítségével! Állítsa össze a házat menetes furattal vagy anélkül, alkalmas szerelősínnel vagy előre felszerelt sorkapocslécekkel. Összeállítottunk Önnek egy kis válogatást, de szívesen konfigurálunk más méret szerinti megoldást is.

**Jellemzők:**

- A vásárlói igények kielégítése érdekében sokféle verzióban kaphatók
- Kiegészítő nemzetközi jóváhagyások az IECEx és az ATEX mellett szintén elérhetők
- Jobb minőség a Klippon® márka bevált alaptermékeinek köszönhetően

**Általános rendelési adatok**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Verzió            | Sorkapocs doboz, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 081106 EX, KL SET 10A4 S, Furatok, A oldal: 2 x M20x1.5, Furatok, B oldal: 2 x M20x1.5 |
| Rendelési szám    | <a href="#">8000004225</a>  |
| Típus             | KLIPPON POK2 M20ACSS EX   |
| GTIN (EAN)        | 4032248986095   |
| Qty.              | 1 Stück   |
| Referencia termék | <a href="#">1306010000</a>  |

## KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 75 mm  | Mélység (coll)   | 2,953 inch |
| Magasság    | 56 mm  | Magasság (coll)  | 2,205 inch |
| Szélesség   | 110 mm | Szélesség (coll) | 4,331 inch |
| Nettó tömeg | 555 g  |                  |            |

## Tanúsítványszámok - tokozat

|  |                   |   |                    |
|--|-------------------|---|--------------------|
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBExU13ATEX1004 X | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX) | IECEX IBE 13.0004X |
|--|-------------------|---|--------------------|

## Ház

|                  |                              |                  |             |
|------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| Anyag            | üvegszál erősítésű poliszter | Furatok, A oldal | 2 x M20x1.5 |
| Furatok, B oldal | 2 x M20x1.5                  |                  |             |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9,1  | 27-18-05-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c |

## Letöltések



|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">IECEXIBE13.0004X</a><br><a href="#">IBEXU13ATEX1004X</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon POK Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 003ISS03</a> |
| User Documentation                          | <a href="#">INSTR POK EQUIP</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Kiadványok                                  |   |

# KLIPPON POK2 M20ACSS EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szilikon tömítőanyag, -60 °C - +70 °C



Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint tesztelve, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | VG M20 EXE 7-13 SI7J G4    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8722110000</a> | VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118821345              | M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 |
| Qty.           | 50 Stück                   | bar (30 min.), Poliamid 6  |
| Típus          | VG M20 EXE 11-14 SI7J G4   | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">8722120000</a> | VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118821352              | M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -  |
| Qty.           | 50 Stück                   | 5 bar (30 min.), Poliamid 6  |

## Sárgaréz záródugók, VP HEX fejegység, Ex e/d



A VP sorozat leállító dugó segítségével az ex berendezésben fel nem használt bejegyzéseket ki lehet tölteni, miközben a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | VP-HEX M16-EX W            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1218940000</a> | VP-HEX (Klippon Ex hatlapfejű záródugó), Záródugók, egyenes, M 16 x |
| GTIN (EAN)     | 4050118075564              | 1.5, 16 mm, Sárgaréz, nikkelezett                                   |
| Qty.           | 24 Stück                   |   |

## KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Metrikus



Az A2L típus tömszelencék páncélozott kábel kezelésére alkalmas, lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | A2L/16/M16-WM             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">186880000</a> | A2L (Klippon páncélozatlan Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, |
| GTIN (EAN)     | 4050118074345             | egyenes, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm,     |
| Qty.           | 24 Stück                  | Sárgaréz, nikkelezett   |

## Külső menet M20



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | ADAP M20-M16-W             | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1262740000</a> | ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, egyenes, M 20 ,M 16, Sárgaréz, |
| GTIN (EAN)     | 4050118088625              | nikkelezett  |
| Qty.           | 24 Stück                   |  |

## KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | VP M20 EX SI 7J            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">4066730000</a> | VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M |
| GTIN (EAN)     | 4050118415346              | 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6     |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |