

KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



K dispozici jsou různé typy svorkovnic pro instalaci signálových/výkonových přívodů nebo distributorů v zónách s rizikem exploze. Svorkovnice jsou zařízením s ochranou proti explozi schválené pro použití ve venkovních prostorách v zónách 0, 1, 2 a 20, 21, 22. Jsou certifikovány v souladu s nejnovějšími mezinárodními normami Ex e, Ex ia a Ex tb. Konfigurace specifická pro daného zákazníka znamená, že tyto svorkovnice jsou optimálním řešením pro všechny aplikace. Použijte tento přehled produktů pro vyhledání toho správného řešení pro vás! Zkombinujte kryt se závitovými otvory nebo bez nich, vhodnou montážní lištu nebo předem namontované páskové svorky. Sestavili jsme pro vás malý výběr, ale jsme připraveni nakonfigurovat řešení přímo pro vás na míru.

Vlastnosti:

- Dostupné v široké řadě verzí pro splnění požadavků zákazníka
- Kromě IECEx a ATEX jsou k dispozici také další mezinárodní schválení
- Zvýšená kvalita díky využití zavedených základních produktů značky Klippon®

Všeobecné objednací údaje

| | |
|--------------------|---|
| Verze | Skříň, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON POK 081606 EX, KL SET 18A4 S, Vrtané otvory strana A: 4 x M20x1.5, Vrtané otvory strana B: 4 x M20x1.5 |
| Objednací číslo | 8000004228 |
| Typ | KLIPPON POK3 M20ACSS EX |
| GTIN (EAN) | 4032248986446 |
| Množství | 1 ks |
| Referenční výrobek | 1306020000 8000004146 |

KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 75 mm | Hloubka (v palcích) | 2,953 inch |
| Výška | 56 mm | Výška (v palcích) | 2,205 inch |
| Šířka | 160 mm | Šířka (v palcích) | 6,299 inch |
| Čistá hmotnost | 650 g | | |

Číslo certifikátů, kryt

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) | IBExU13ATEX1004 X | Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx) | IECEx IBE 13.0004X |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|

Kryt

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Materiál | Polyester vyztužený skelným vláknem | Vrtané otvory strana A | 4 x M20x1.5 |
| Vrtané otvory strana B | 4 x M20x1.5 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c |

Soubory ke stažení



| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | IECExIBE13.0004X IBExU13ATEX1004X EU Declaration of Conformity - Klippon POK Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 003ISS03 |
| Uživatelská dokumentace | INSTR POK EQUIP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné záslepky, VP HEX hlava Ex e/d



Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | VP-HEX M16-EX W | Verze |
| Objednací číslo | 6218940000 | VP-HEX (Klippon Ex zaslepovací zátky s šestihlannou hlavou), Nulovací |
| GTIN (EAN) | 4050118075564 | zástrčka, rovný, M 16 x 1,5, 16 mm, Mosaz poniklovaná |
| Množství | 24 ks | |

Vnější závit M20



Adaptéry řady ADAP poskytují pružnost a všestrannost při zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | ADAP M20-M16-W | Verze |
| Objednací číslo | 6262740000 | ADAP (Klippon Ex adaptér), Adaptér, rovný, M 20 ,M 16, Mosaz |
| GTIN (EAN) | 4050118088625 | poniklovaná |
| Množství | 24 ks | |

KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Metrický systém



Kabelové průchodky typu A2L jsou vhodné pro nepancířové kabely, zachovávají si ohnivzdornost Ex d a zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | A2L/16/M16-WM | Verze |
| Objednací číslo | 4186880000 | A2L (Klippon nepancéřový, kabelová průchodka Ex e/d), Kabelové |
| GTIN (EAN) | 4050118074345 | těsnění, rovný, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, |
| Množství | 24 ks | Mosaz poniklovaná |

Plastové záslepky Ex e/i 7 joulů



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | VP M20 EX SI 7J | Verze |
| Objednací číslo | 4066730000 | VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M |
| GTIN (EAN) | 4050118415346 | 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| Množství | 100 ks | |

KLIPPON POK3 M20ACSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Silikonový těsnicí materiál, -60°C – +70°C



Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost). Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | VG M20 EXE 7-13 SI7J G4 | Verze |
| Objednací číslo | 6722110000 | VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exe), Kabelové |
| GTIN (EAN) | 4050118821345 | těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54, |
| Množství | 50 ks | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| Typ | VG M20 EXE 11-14 SI7J G4 | Verze |
| Objednací číslo | 6722120000 | VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exe), Kabelové |
| GTIN (EAN) | 4050118821352 | těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, |
| Množství | 50 ks | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |