

FPL 4G2.5/P/Q4KW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

Általános rendelési adatok

Verzió	FieldPower®, Kábel, Műanyag ház, Vezetékek száma: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 vagy hasonló, Keresztmetszet: 2.5 mm ² , 2 m
Rendelési szám	8000005228
Típus	FPL 4G2.5/P/Q4KW/2
GTIN (EAN)	4032248997534
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 8:47:29 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

FPL 4G2.5/P/Q4KW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	478,5 g
-------------	---------

Kábel műszaki adatai

Hajlítási sugár, min., mozgó	133,5 mm	Hajlítási sugár, min., álló	35,6 mm
Halogén	Igen	Temperature range, moving	-5...70 °C
Temperature range, stationary	-40...70 °C	Vezetékek száma	4

Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP65
-----------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9,1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	------------------------------------------

FPL 4G2.5/P/Q4KW/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**