

**FPL 8G1.5/Q8KW/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	FieldPower®, Kabel, Plastový kryt, Počet vodičů: 8, Ölflex Classic 110 8G1.5 nebo podobné, Divize: 1.5 mm² , 2 m
Objednací číslo	<a href="#">8000005235</a>
Typ	FPL 8G1.5/Q8KW/2
GTIN (EAN)	4032248997688
Množství	1 ks

Datum vytvoření 27. dubna 2024 9:51:51 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## FPL 8G1.5/Q8KW/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	499 g
----------------	-------

## Technické specifikace kabelu

Poloměr ohybu, min., pohyblivý	159 mm	Poloměr ohybu, min., stacionární	42,4 mm
Počet vodičů	8		

## Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP65
--------------	------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**FPL 8G1.5/Q8KW/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

