

FPL 8G1.5/Q8KW/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FieldPower®, Ledning, Plastkapsling, Antal ledare: 8, Ölflex Classic 110 8G1,5 eller jämförbar, Bransch: 1.5 mm ² , 2 m
Art.nr.	8000005235
Typ	FPL 8G1.5/Q8KW/2
GTIN (EAN)	4032248997688
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 20:12:13 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

FPL 8G1.5/Q8KW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	499 g
-----------	-------

Tekniska data för kabel

Antal ledare	8	Böjradie min, fast monterad	42,4 mm
Böjradie min, rörlig	159 mm		

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP65
-------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

FPL 8G1.5/Q8KW/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

