

**FPL 8G1.5/Q8KG/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Воспользуйтесь преимуществами наших предварительно собранных разъемов FieldPower® с разъемами HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и удобного подключения децентрализованных устройств управления двигателями.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	FieldPower®, Проводник, Пластмассовый корпус, Количество жил: 8, Ölflex Classic 110 8G1,5 или аналогичный, Раздел: 1.5 mm <sup>2</sup> , 2 m
Номер для заказа	<a href="#">8000005238</a>
Тип	FPL 8G1.5/Q8KG/2
GTIN (EAN)	4032248997701
Кол.	1 Шт.

Дата создания 12 мая 2024 г. 16:13:16 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## FPL 8G1.5/Q8KG/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 498 g

## РВ46 Общие технические данные

Вид защиты IP65

## Технические характеристики кабеля

Количество жил	8	Радиус изгиба мин., изменяющийся	159 мм
Радиус изгиба, мин., постоянный	42,4 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**FPL 8G1.5/Q8KG/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

