

**FPL 4G1.5C4/Q8MW/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	FieldPower®, Kábel, Fém ház, Vezetékek száma: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1.5 + 2x(2x0,75), Keresztmetszet: 1.5 mm <sup>2</sup> , 5 m
Rendelési szám	<a href="#">8000005241</a>
Típus	FPL 4G1.5C4/Q8MW/5
GTIN (EAN)	4032248997732
Qty.	1 Stück

## FPL 4G1.5C4/Q8MW/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1 488 g
-------------	---------

## Kábel műszaki adatai

Hajlítási sugár, min., mozgó	222 mm	Hajlítási sugár, min., álló	88,8 mm
Vezetékek száma	4		

## Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP65
-----------------	------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**FPL 4G1.5C4/Q8MW/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**