

FPL 4G1.5C4/Q8MG/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

Általános rendelési adatok

Verzió	FieldPower®, Kábel, Fém ház, Vezetékek száma: 4, Ölflex Servo 709 CY 4G1.5 + 2x(2x0,75), Keresztmetszet: 1.5 mm ² , 2 m
Rendelési szám	8000005242
Típus	FPL 4G1.5C4/Q8MG/2
GTIN (EAN)	4032248997749
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 8:46:15 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

FPL 4G1.5C4/Q8MG/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	950 g
-------------	-------

Kábel műszaki adatai

Hajlítási sugár, min., mozgó	222 mm	Hajlítási sugár, min., álló	88,8 mm
Vezetékek száma	4		

Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP65
-----------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

FPL 4G1.5C4/Q8MG/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**