

FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Воспользуйтесь преимуществами наших предварительно собранных разъемов FieldPower® с разъемами HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и удобного подключения децентрализованных устройств управления двигателями.

Основные данные для заказа

Исполнение	FieldPower®, Проводник, Пластмассовый корпус, Количество жил: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 или аналогичный, Раздел: 2.5 mm ² , 2 m, 2 m
Номер для заказа	8000005264
Тип	FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2
GTIN (EAN)	4032248997565
Кол.	1 Шт.

FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 1 g

PB46 Общие технические данные

Вид защиты IP54

Технические характеристики кабеля

Галогены	Да	Диапазон температур, движущ.	-5...70 °C
Диапазон температур, стационар.	-40...70 °C	Количество жил	4
Радиус изгиба мин., изменяющийся	133,5 мм	Радиус изгиба, мин., постоянный	35,6 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

FPL 4G2.5/PD/Q4KW/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

