

**FPL 4G2.5/P/Q4MG/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	FieldPower®, Kabel, Kovový kryt, Počet vodičů: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 nebo podobné, Divize: 2.5 mm² , 2 m
Objednací číslo	<a href="#">8000005294</a>
Typ	FPL 4G2.5/P/Q4MG/2
GTIN (EAN)	4032248997602
Množství	1 ks

Datum vytvoření 8. května 2024 10:41:00 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## FPL 4G2.5/P/Q4MG/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	665 g
----------------	-------

## Technické specifikace kabelu

Halogen	Ano	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	133,5 mm
Poloměr ohybu, min., stacionární	35,6 mm	Počet vodičů	4
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-5...70 °C	Teplotní rozpětí, stacionární	-40...70 °C

## Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP65
--------------	------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### FPL 4G2.5/P/Q4MG/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

