

FPL 4G2.5/P/Q4MG/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FieldPower®, Kabel, Kovový kryt, Počet vodičů: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 nebo podobné, Divize: 2.5 mm² , 5 m
Objednací číslo	8000005295
Typ	FPL 4G2.5/P/Q4MG/5
GTIN (EAN)	4032248997619
Množství	1 ks

Datum vytvoření 27. dubna 2024 9:41:45 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

FPL 4G2.5/P/Q4MG/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1 147 g
----------------	---------

Technické specifikace kabelu

Halogen	Ano	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	133,5 mm
Poloměr ohybu, min., stacionární	35,6 mm	Počet vodičů	4
Teplotní rozpětí, pohyblivé	-5...70 °C	Teplotní rozpětí, stacionární	-40...70 °C

Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP65
--------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

FPL 4G2.5/P/Q4MG/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

