

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Para la conexión rápida y cómoda de arrancadores de motor descentralizados pueden utilizarse los cables de conexión confeccionados FieldPower® Drive con conectores HQ según IEC 23570 (DESINA).

Datos generales para pedido

Versión	FieldPower®, conductor, Carcasa de metal, Número de conductores: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 o equivalente, Sector: 2.5 mm² , 2 m, 2 m
Código	8000005296
Tipo	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2
GTIN (EAN)	4032248997626
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 15 de mayo de 2024 20:40:06 CEST

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	1.160 g
-----------	---------

Datos técnicos del cable

Gama de temperatura, fija	-40...70 °C	Gama de temperatura, móvil	-5...70 °C
Halógenos	Sí	Número de conductores	4
Radio de flexión mín., con movimiento	133,5 mm	Radio de flexión mín., fijo	35,6 mm

Datos técnicos generales

Tipo de protección	IP54
--------------------	------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

