

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Воспользуйтесь преимуществами наших предварительно собранных разъемов FieldPower® с разъемами HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и удобного подключения децентрализованных устройств управления двигателями.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	FieldPower®, Проводник, Металлический корпус, Количество жил: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 или аналогичный, Раздел: 2.5 mm <sup>2</sup> , 2 m, 2 m
Номер для заказа	<a href="#">8000005296</a>
Тип	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2
GTIN (EAN)	4032248997626
Кол.	1 Шт.

## FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 1 160 g

## PB46 Общие технические данные

Вид защиты IP54

## Технические характеристики кабеля

Галогены	Да	Диапазон температур, движущ.	-5...70 °C
Диапазон температур, стационар.	-40...70 °C	Количество жил	4
Радиус изгиба мин., изменяющийся	133,5 мм	Радиус изгиба, мин., постоянный	35,6 mm

## Классификации

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aеccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

