

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För snabb och bekväm anslutning av decentraliserade motorstyrningar - använd de konfektionerade anslutningsledningarna FieldPower® med HQ kontaktdon enligt IEC 23570 (DESINA).

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FieldPower®, Ledning, Metallkapsling, Antal ledare: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 eller jämförbar, Bransch: 2.5 mm², 2 m, 7.5 m
Art.nr.	8000005298
Typ	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5
GTIN (EAN)	4032248997640
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 17:15:15 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	2 119 g
-----------	---------

Tekniska data för kabel

Antal ledare	4	Böjradie min, fast monterad	35,6 mm
Böjradie min, rörlig	133,5 mm	Halogener	Ja
Temperaturområde, fast lagd	-40...70 °C	Temperaturområde, rörligt	-5...70 °C

Allmänna tekniska data

Skyddsklass	IP54
-------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

