

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A decentralizált motorvezérlő gyors és kényelmes csatlakoztatásához használja ki IEC 23570 (DESINA) szabványnak megfelelő HQ csatlakozókkal konfekcionált FieldPower® csatlakozóink előnyeit.

Általános rendelési adatok

Verzió	FieldPower®, Kábel, Fém ház, Vezetékek száma: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 vagy hasonló, Keresztmetszet: 2.5 mm ² , 2 m, 15 m
Rendelési szám	8000005300
Típus	FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+15
GTIN (EAN)	4050118024302
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 22:57:40 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	3 293 g
-------------	---------

Kábel műszaki adatai

Hajlítási sugár, min., mozgó	133,5 mm	Hajlítási sugár, min., álló	35,6 mm
Halogén	Igen	Temperature range, moving	-5...70 °C
Temperature range, stationary	-40...70 °C	Vezetékek száma	4

Általános műszaki adatok

Védelmi osztály	IP54
-----------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9,1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--