

**FPL 4G2.5/Q8KW/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Воспользуйтесь преимуществами наших предварительно собранных разъемов FieldPower® с разъемами HQ по стандарту IEC 23570 (DESINA) для быстрого и удобного подключения децентрализованных устройств управления двигателями.

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | FieldPower®, Проводник, Пластмассовый корпус, Количество жил: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 или аналогичный, Раздел: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m |
| Номер для заказа | <a href="#">8000011742</a>   |
| Тип              | FPL 4G2.5/Q8KW/3   |
| GTIN (EAN)       | 4050118190403  |
| Кол.             | 1 Шт.  |

## FPL 4G2.5/Q8KW/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |       |
|-------------|-------|
| Масса нетто | 550 g |
|-------------|-------|

## РВ46 Общие технические данные

|                 |      |                        |       |
|-----------------|------|------------------------|-------|
| Вид защиты      | IP65 | Номинальное напряжение | 500 V |
| Номинальный ток | 16 A |                        |       |

## Технические характеристики кабеля

|                |   |
|----------------|---|
| Количество жил | 4 |
|----------------|---|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001578    | ETIM 7.0    | EC003250    |
| ETIM 8.0    | EC003250    | ETIM 9.0    | EC003250    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-20-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP       | edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c  |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|--|

## FPL 4G2.5/Q8KW/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

Pin assignments

|        | Pin | Conductor | Assignment |
|--------|-----|-----------|------------|
| 8 = NC | 1   | 1         | U          |
| 5 = NC | 2   | -         | -          |
| 3 = W  | 3   | 3         | W          |
| 2 = NC | 4   | -         | -          |
|        | 5   | -         | -          |
|        | 6   | -         | -          |
|        | 7   | 2         | V          |
|        | 8   | -         | -          |
|        | PE  | gr./yell. | PE         |