

## STB 4 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



K dispozici jsou různé typy svorkovnic pro instalaci signálových/výkonových přívodů nebo distributorů v zónách s rizikem exploze. Svorkovnice jsou zařízením s ochranou proti explozi schválené pro použití ve venkovních prostorách v zónách 0, 1, 2 a 20, 21, 22. Jsou certifikovány v souladu s nejnovějšími mezinárodními normami Ex e, Ex ia a Ex tb. Konfigurace specifická pro daného zákazníka znamená, že tyto svorkovnice jsou optimálním řešením pro všechny aplikace. Použijte tento přehled produktů pro vyhledání toho správného řešení pro vás! Zkombinujte kryt se závitovými otvory nebo bez nich, vhodnou montážní lištu nebo předem namontované páskové svorky. Sestavili jsme pro vás malý výběr, ale jsme připraveni nakonfigurovat řešení přímo pro vás na míru.

### Vlastnosti:

- Dostupné v široké řadě verzí pro splnění požadavků zákazníka
- Kromě IECEx a ATEX jsou k dispozici také další mezinárodní schválení
- Zvýšená kvalita díky využití zavedených základních produktů značky Klippon®

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon STB (Small Terminal Box), Skříň, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 250 mm, Šířka: 250 mm, Hloubka: 120 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Objednací číslo	<a href="#">8000028397</a>
Typ	STB 4 EXE
GTIN (EAN)	4050118583809
Množství	1 ks
Referenční výrobek	<a href="#">1002710000</a> <a href="#">1020100000</a> <a href="#">1010100000</a> <a href="#">2519550000</a>

## STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	120 mm	Hloubka (v palcích)	4,724 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9,842 inch
Šířka	250 mm	Šířka (v palcích)	9,842 inch
Průměr	8 mm	Rozměr při montáži – výška	125 mm
Rozměr při montáži – šířka	275 mm	Tloušťka stěny, min.	1,5 mm
Tloušťka stěny, max.	1,5 mm	Čistá hmotnost	8 326,052 g

## Teploty

Okolní teplota	Tamb -40°C...+40°C
----------------	--------------------

## Svislá montáž

WDU 4 / ZDU 4	1x26, 2 x PE
---------------	--------------

## Číslo certifikátů, kryt

Identifikace	Ex eb IIC T6 Gb	Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)	IBExU 07ATEX1148
Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)	IECEx IBE09.0019		

## Kryt

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Typ materiálu desky	Polyester s hliníkovým povrchem
Vrtané otvory strana A	6 x M25	Vrtané otvory strana B	6 x M25, 1 x BDX
Vrtané otvory strana C	žádné	Vrtané otvory strana D	žádné

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

Certifikace	CE; ATEX; IECEx
-------------	-----------------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [IBEXU07ATEX1148](#)  
[IECExIBE09.0019](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)


Brožury

## STB 4 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## STB 4 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Mosazné záslepky, VP HEX hlava Ex e/d



Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VP-HEX M25-EX W	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6218960000</a>	VP-HEX (Klippon Ex zaslepovací zátky s šestihrannou hlavou), Nulovací
GTIN (EAN)	4050118075588	zástrčka, rovný, M 25 x 1,5, 16 mm, Mosaz poniklovaná
Množství	16 ks	

### Plastové pojistné matice, černé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 K SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6736940000</a>	SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956417	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Množství	25 ks	

## STB 4 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Plastové záslepky Ex e/i 7 joulů



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VP M25 EX SI 7J	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4066740000</a>	VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M
GTIN (EAN)	4050118415360	25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Množství	100 ks	

### Mosazné kabelové průchodky Ex e



Mosazné kabelové průchodky vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost). Jsou testovány v souladu se současnými normami a standardy IEC/EN 60079-0 a také splňují certifikaci ATEX.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M25 EXE MS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">4460070000</a>	VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný,
GTIN (EAN)	4050118266214	M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Mosaz
Množství	20 ks	poniklovaná

## STB 4 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Chloroprenový těsnicí materiál, -40°C – +70°C



Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost). Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M25 EXE 14-18 CR7J G4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6722000000</a>	VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exe), Kabelové
GTIN (EAN)	4050118821239	těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54,
Množství	25 ks	IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Typ	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6721990000</a>	VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průchodka 7J Exe), Kabelové
GTIN (EAN)	4050118821222	těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54,
Množství	50 ks	IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

### Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 MS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6737010000</a>	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 3,5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956486	Mosaz poniklovaná
Množství	100 ks	