

## STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sorkapocsdobozok különböző típusai kaphatók jel-/tápegységek vagy elosztók robbanásveszélyes zónákban történő telepítéséhez. A sorkapocsdobozok robbanásbiztos berendezések, amelyek használata engedélyezett az Ex területek 0, 1, 2 és 20, 21, 22 zónáiban. Rendelkeznek az Ex e, Ex ia és Ex tb legfrissebb nemzetközi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. Az ügyfélspecifikus konfigurációnak köszönhetően ezek a sorkapocsdobozok bármilyen feladathoz optimális választásnak bizonyulnak. Találja meg az Önnek megfelelő megoldást a termékáttekintés segítségével! Állítsa össze a házat menetes furattal vagy anélkül, alkalmas szerelősínnel vagy előre felszerelt sorkapocslécekkel. Összeállítottunk Önnek egy kis válogatást, de szívesen konfigurálunk más méret szerinti megoldást is.

**Jellemzők:**

- A vásárlói igények kielégítése érdekében sokféle verzióban kaphatók
- Kiegészítő nemzetközi jóváhagyások az IECEx és az ATEX mellett szintén elérhetők
- Jobb minőség a Klippon® márka bevált alaptermékeinek köszönhetően

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Klippon STB (Small Terminal Box), Sorkapocs doboz, Nemesacél házak, Magasság: 250 mm, Szélesség: 250 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Tükröpolírozott, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">8000028397</a>
Típus	STB 4 EXE
GTIN (EAN)	4050118583809
Qty.	1 Stück
Referencia termék	<a href="#">1002710000</a> <a href="#">1020100000</a> <a href="#">1010100000</a> <a href="#">2519550000</a>

## STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	120 mm	Mélység (coll)	4,724 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Átmérő	8 mm	Rögzítési méret - magasság	125 mm
Rögzítési méret - szélesség	275 mm	Falvastagság, min.	1,5 mm
Falvastagság, max.	1,5 mm	Nettó tömeg	8 326,052 g

## Hőmérsékletek

Ambient temperature	Tamb -40°C...+40°C
---------------------	--------------------

## Tanúsítványszámok - tokozat

Identification	Ex eb IIC T6 Gb	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	IBExU 07ATEX1148
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)	IECEX IBE09.0019		

## függőleges összeállítás

WDU 4 / ZDU 4	1x26, 2 x PE
---------------	--------------

## Ház

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Furatok, A oldal	6 x M25
Furatok, B oldal	6 x M25, 1 x BDX	Furatok, C oldal	none
Furatok, D oldal	none	Material type plate	Polyester coated with aluminium

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Tanúsítványok

Approvals	CE; ATEX; IECEX
-----------	-----------------


## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">IBEXU07ATEX1148</a> <a href="#">IECEXIBE09.0019</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	

## STB 4 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok



## STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sárgaréz záródugók, VP HEX fejegység, Ex e/d



A VP sorozat leállító dugó segítségével az ex berendezésben fel nem használt bejegyzéseket ki lehet tölteni, miközben a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

## Általános rendelési adatok

Típus	VP-HEX M25-EX W	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1218960000</a>	VP-HEX (Klippon Ex hatlapfejű záródugó), Záródugók, egyenes, M 25 x
GTIN (EAN)	4050118075588	1.5, 16 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Qty.	16 Stück	

## Műanyag záróanyák, fekete



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M25 K SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1736940000</a>	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 25, 6 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4008190956417	(PA6 - GF30)
Qty.	25 Stück	

## STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Műanyag záródugók, Ex e/i 7 Joule



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	VP M25 EX SI 7J	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">4066740000</a>	VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M
GTIN (EAN)	4050118415360	25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Qty.	100 Stück	

## Sárgaréz tömszelencék, Ex e



A bronz kábel tömszelencék alkalmasak a robbanásveszélyes Ex e (növelt biztonságú) zónákban történő használatra. Ezeket a legújabb IEC/EN 60079-0 szabványok szerint teszteltük, és megkapták a szükséges ATEX tanúsítványt.

## Általános rendelési adatok

Típus	VG M25 EXE MS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1460070000</a>	VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M
GTIN (EAN)	4050118266214	25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Sárgaréz,
Qty.	20 Stück	nikkelezett

## STB 4 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kloroprén tömítőanyag, -40 °C - +70 °C



Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint tesztelték, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

## Általános rendelési adatok

Típus	VG M25 EXE 14-18 CR7J G4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8722000000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes,
GTIN (EAN)	4050118821239	M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
Qty.	25 Stück	5 bar (30 min.), Poliamid 6
Típus	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8721990000</a>	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exe), Tömszelencék, egyenes,
GTIN (EAN)	4050118821222	M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -
Qty.	50 Stück	5 bar (30 min.), Poliamid 6

## Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékpaletákban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M25 MS	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1737010000</a>	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 25, 3.5 mm, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4008190956486	nikkelezett
Qty.	100 Stück	