

## KTB QL 484820 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



K dispozici jsou různé typy svorkovnic pro instalaci signálových/výkonových přívodů nebo distributorů v zónách s rizikem exploze. Svorkovnice jsou zařízením s ochranou proti explozi schválené pro použití ve venkovních prostorách v zónách 0, 1, 2 a 20, 21, 22. Jsou certifikovány v souladu s nejnovějšími mezinárodními normami Ex e, Ex ia a Ex tb. Konfigurace specifická pro daného zákazníka znamená, že tyto svorkovnice jsou optimálním řešením pro všechny aplikace. Použijte tento přehled produktů pro vyhledání toho správného řešení pro vás! Zkombinujte kryt se závitovými otvory nebo bez nich, vhodnou montážní lištu nebo předem namontované páskové svorky. Sestavili jsme pro vás malý výběr, ale jsme připraveni nakonfigurovat řešení přímo pro vás na míru.

**Vlastnosti:**

- Dostupné v široké řadě verzí pro splnění požadavků zákazníka
- Kromě IECEx a ATEX jsou k dispozici také další mezinárodní schválení
- Zvýšená kvalita díky využití zavedených základních produktů značky Klippon®

**Všeobecné objednací údaje**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Verze              | Klippon TB (Terminal Box), Skříň, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 480 mm, Šířka: 480 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná |
| Objednací číslo    | <a href="#">8000028401</a>   |
| Typ                | KTB QL 484820 EXE  |
| GTIN (EAN)         | 4050118649154  |
| Množství           | 1 ks   |
| Referenční výrobek | <a href="#">1200510000</a> <a href="#">1020100000</a> <a href="#">1010100000</a><br><a href="#">2519550000</a>   |

## KTB QL 484820 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                            |        |                            |              |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Hloubka                    | 200 mm | Hloubka (v palcích)        | 7,874 inch   |
| Výška                      | 480 mm | Výška (v palcích)          | 18,898 inch  |
| Šířka                      | 480 mm | Šířka (v palcích)          | 18,898 inch  |
| Průměr                     | 11 mm  | Rozměr při montáži – výška | 327 mm       |
| Rozměr při montáži – šířka | 506 mm | Čistá hmotnost             | 19 088,398 g |

## Teploty

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Okolní teplota | Tamb -40°C...+40°C |
|----------------|--------------------|

## Svislá montáž

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x66, 1x59, 5 x PE |
|---------------|--------------------|

## Číslo certifikátů, kryt

|                                   |                   |                                  |                 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| Identifikace                      | Ex eb IIC T6 Gb   | Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) | IBEXU14ATEX1050 |
| Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX) | IECEX IBE 14.0013 |                                  |                 |

## Kryt

|                        |                                 |                        |                                    |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Materiál               | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) | Typ materiálu desky    | Polyester s hliníkovým povrchem    |
| Vrtané otvory strana A | žádné                           | Vrtané otvory strana B | 2 x M20, 2 x M25, 1 x M40, 1 x BDX |
| Vrtané otvory strana C | žádné                           | Vrtané otvory strana D | žádné                              |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 586e6b8f-a509-420d-b3e1-5602f2434c6c |

## Osvědčení

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Certifikace | CE; ATEX; IECEX |
|-------------|-----------------|

## Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB JUNCTION Box - DoC DE PS270X 160309 001ISS05</a> |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brožury                                 |  |



## KTB QL 484820 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Nerezové zásepky, VP HEX hlava Ex e/d



Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | VPS-HEX M25-EX W           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6219040000</a> | VP-HEX (Klippon Ex zaslepovací zátky s šestihlannou hlavou), Nulovací zástrčka, rovný, M 25 x 1,5, 16 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 |
| GTIN (EAN)      | 4050118233735              |  |
| Množství        | 16 ks                      |  |
| Typ             | VPS-HEX M20-EX W           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6219030000</a> | VP-HEX (Klippon Ex zaslepovací zátky s šestihlannou hlavou), Nulovací zástrčka, rovný, M 20 x 1,5, 16 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 |
| GTIN (EAN)      | 4050118233728              |  |
| Množství        | 24 ks                      |  |
| Typ             | VPS-HEX M40-EX W           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6219060000</a> | VP-HEX (Klippon Ex zaslepovací zátky s šestihlannou hlavou), Nulovací zástrčka, rovný, M 40 x 1,5, 16 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 |
| GTIN (EAN)      | 4050118237061              |  |
| Množství        | 9 ks                       |  |

## Držáky dokumentů



## Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

## Držáky na dokumenty

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | DOHA KTB A5 S2 R           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 150 mm, Šířka: 180 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |
| GTIN (EAN)      | 4050118045390              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | DOHA KTB A6 S2 R           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 110 mm, Šířka: 130 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |
| GTIN (EAN)      | 4050118045512              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | DOHA KTB A4 S2 R           | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6252730000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 200 mm, Šířka: 240 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |
| GTIN (EAN)      | 4050118045383              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

## KTB QL 484820 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Silikonový těsnicí materiál, -60°C – +70°C



Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost). Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | VG M25 EXE 12-17 SI7J G4   | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6722130000</a> | VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průřchodka 7J Exe), Kabelové   |
| GTIN (EAN)      | 4050118821369              | těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, |
| Množství        | 50 ks                      | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                 |
| Typ             | VG M20 EXE 11-14 SI7J G4   | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6722120000</a> | VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průřchodka 7J Exe), Kabelové   |
| GTIN (EAN)      | 4050118821352              | těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 11 - OD max. 14 mm, IP54, |
| Množství        | 50 ks                      | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                 |
| Typ             | VG M20 EXE 7-12 SI7J G4    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6722100000</a> | VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průřchodka 7J Exe), Kabelové   |
| GTIN (EAN)      | 4050118821338              | těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54,  |
| Množství        | 50 ks                      | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                 |
| Typ             | VG M20 EXE 7-13 SI7J G4    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6722110000</a> | VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průřchodka 7J Exe), Kabelové   |
| GTIN (EAN)      | 4050118821345              | těsnění, rovný, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 13 mm, IP54,  |
| Množství        | 50 ks                      | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                 |
| Typ             | VG M40 EXE 23-32 SI7J G4   | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6722180000</a> | VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průřchodka 7J Exe), Kabelové   |
| GTIN (EAN)      | 4050118821413              | těsnění, rovný, M 40, 18 mm, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, |
| Množství        | 10 ks                      | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                 |
| Typ             | VG M25 EXE 14-18 SI7J G4   | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6722140000</a> | VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průřchodka 7J Exe), Kabelové   |
| GTIN (EAN)      | 4050118821376              | těsnění, rovný, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, |
| Množství        | 25 ks                      | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                 |
| Typ             | VG M40 EXE 20-28 SI7J G4   | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6722170000</a> | VG Exe 7J (Ex plastová kabelová průřchodka 7J Exe), Kabelové   |
| GTIN (EAN)      | 4050118821406              | těsnění, rovný, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, |
| Množství        | 15 ks                      | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6                 |

## KTB QL 484820 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Uzemňovací kolík



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Zemní šroub**

Zemní šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm,   |
| GTIN (EAN)      | 4032248974658              | Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, |
| Množství        | 1 ks                       | neošetřené, Stříbrná  |

### Vývodkové desky vyrobené z nerezové oceli – 6 mm



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | KTB GP 484820 AB S4 6MM    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6256550000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 470 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4050118093902              | 167 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:     |
| Množství        | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |

## KTB QL 484820 EXE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Průchodkové desky bez zemnicích kolíků



### Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | KTB GP 484820 AB S4        | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6281130000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 470 mm, Šířka: 167 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál: |
| GTIN (EAN)      | 4050118071573              | 167 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:  |
| Množství        | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná  |

## Držák typového štítku



### Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### Držáky výrobních štítků

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýťované, Výška: 70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel    |
| GTIN (EAN)      | 4050118070101              | 70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel  |
| Množství        | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná   |
| Typ             | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýťované, Výška: 50 mm, Šířka: 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| GTIN (EAN)      | 4050118073621              | 50 mm, Šířka: 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel   |
| Množství        | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná   |
| Typ             | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýťované, Výška: 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| GTIN (EAN)      | 4050118070354              | 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel   |
| Množství        | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná   |

## KTB QL 484820 EXE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Plastové záslepky Ex e/i 7 joulů



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | VP M40 EX SI 7J            | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6066760000</a> | VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M |
| GTIN (EAN)      | 4050118415452              | 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6       |
| Množství        | 20 ks                      |   |
| Typ             | VP M25 EX SI 7J            | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6066740000</a> | VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M |
| GTIN (EAN)      | 4050118415360              | 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6       |
| Množství        | 100 ks                     |   |
| Typ             | VP M20 EX SI 7J            | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6066730000</a> | VPK EX 7J (Ex záslepky, plastické, 7J), Nulovací zástrčka, zavřené, M |
| GTIN (EAN)      | 4050118415346              | 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6       |
| Množství        | 100 ks                     |   |

### Plastové pojistné matice, černé



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | SKMU M20 K SW              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6736930000</a> | SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 6 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4008190956400              | Polyamid 6 (PA6 - GF30)  |
| Množství        | 100 ks                     |  |
| Typ             | SKMU M40 K SW              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6736960000</a> | SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 7 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4008190956431              | Polyamid 6 (PA6 - GF30)  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | SKMU M25 K SW              | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6736940000</a> | SKMU PA (plastová pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 6 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4008190956417              | Polyamid 6 (PA6 - GF30)  |
| Množství        | 25 ks                      |  |



## KTB QL 484820 EXE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Nerezové pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ             | SKMUS M25-W               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">185700000</a> | SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 2.2 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4050118269963             | Nerezavějící ocel 1.4404   |
| Množství        | 240 ks                    |  |
| Typ             | SKMUS M20-W               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">185690000</a> | SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 20, 2.2 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4050118233742             | Nerezavějící ocel 1.4404   |
| Množství        | 240 ks                    |  |
| Typ             | SKMUS M40-W               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">185720000</a> | SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 40, 3.8 mm, |
| GTIN (EAN)      | 4050118233766             | Nerezavějící ocel 1.4404   |
| Množství        | 144 ks                    |  |

## 480 x 480mm

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Montážní desky**

Montážní desky, s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |  |
|-----------------|---------------------------|--|
| Typ             | KTB MOPL 4848 S2N         | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">193870000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 425 mm, Šířka:   |
| GTIN (EAN)      | 4050118028478             | 419 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), |
| Množství        | 1 ks                      | neošetřené, Stříbrná   |