

TS35X7.5 ST MPC1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 90 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | 8000037600 |
| Típus | TS35X7.5 ST MPC1725 VER |
| GTIN (EAN) | 4050118653120 |
| Qty. | 20 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 20:25:59 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

TS35X7.5 ST MPC1725 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 7,5 mm | Mélység (coll) | 0,295 inch |
| Magasság | 35 mm | Magasság (coll) | 1,378 inch |
| Szélesség | 90 mm | Szélesség (coll) | 3,543 inch |
| Nettó tömeg | 57,5 g | | |

Általános információ

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| Anyag | Acél | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált | Integrált rögzítést | Csavaros |
| Szabványok | DIN EN 60715 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |