

TS15X5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A kép illusztráció

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Verzió	Sín, TS 15, Szélesség: 235 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott
Rendelési szám	8000037604
Típus	TS15X5 ST FPC 20 VER
GTIN (EAN)	4050118653168
Qty.	20 Stück

TS15X5 ST FPC 20 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	5,5 mm	Mélység (coll)	0,217 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Szélesség	235 mm	Szélesség (coll)	9,252 inch
Nettó tömeg	29,95 g		

Általános információ

Anyag	Acél	Anyagvastagság	1 mm
Felületi minőség	galvanizált, krómozott	Integrált rögzítést	Csavaros
Szabványok	DIN EN 60715	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format