

FP ENC SM 27/27 K W017**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers FieldPower®.

Serre-câbles, rails, éléments de verrouillage et bien plus encore.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Polyamide 66
Référence	8000042927
Type	FP ENC SM 27/27 K W017
GTIN (EAN)	4050118664157
Qté.	2 pièce(s)

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1,063 inch
Poids net	2,485 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Global

Couleur	blanc	GTIN (EAN)	4050118664157
Référence		Texte de description	Gerätemarkierer, Multi-Card, selbstklebend, Höhe x Breite: 27 x 27 mm, Werkstoff: Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Halogene: Nein, Farbe: weiß, Bedruckung "heiße Oberfläche"
Type	8000042927 FP ENC SM 27/27 K W017	Type de produit	Repérage d'équipements et appareillages

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	blanc	Couleur d'impression	noir, jaune
Halogène	Non	Largeur	27 mm
Matériau	Polyamide 66	Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Gerätemarkierer
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Procédé d'impression	Laser MC	Type d'impression	Symboles
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Non
----------	-----

Caractéristiques générales

Halogène	Non	Silicone	Non
Matériau	Polyamide 66	Couleur	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



FP ENC SM 27/27 K W017

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Produits complémentaires



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ETO SM 27/27	Version
Référence	1805840000	SwitchMark, Capuchon de protection, 27 x 27 mm, transparent
GTIN (EAN)	4032248273577	
Qté.	10 pièce(s)	