

FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PROtop-energiförsörjning tillhandahåller ett brett utbud av funktioner med många fördelar, bland annat hög energieffektivitet, utomordentliga kraftreserver, hög pålitlighet och kommunikationsfunktioner som tillval. PROtop stöder också direkt parallellanslutning med lastbalansering. PROtop-energiförsörjning kan integreras i FieldPower®-systemet, vilket ger åtkomst till hela funktionsutbudet ute på fältet – med alla de fördelar som modulsystemet FieldPower® erbjuder.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FieldPower® nätaggregatsenhet, IP65, i slutet tillstånd, i komplett skick, 10 A, 48 V, DC
Art.nr.	8000051770
Typ	FP PRO TOP1 48/10 3M
GTIN (EAN)	4050118770759
Förp.	1 Stück

FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	220 mm	Byggdjup (tum)	8,661 inch
Höjd	196 mm	Bygghöjd (tum)	7,717 inch
Bredd	284 mm	Byggbredd (tum)	11,181 inch
Nettovikt	5 841 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-25 °C...50 °C
Temperaturområde för användning	-25 °C ... +50 °C (regarderating) Start up ≥ -40 °C	Fuktighet	35... 85 %, icke-kondenserande och icke-frysande

Ingång

Överspänningsskydd	Varistor	Inkopplingsströmmen	max. 5 A
Ingångssäkring (intern)	Ja		

Utgång

Utgångsspänning	48 V	Utgångsspänning, kommentar	(kan ställas in med potentiometer)
Utgångsspänningstyp	DC	Utgångsström	10 A
Märkutgångsspänning	48 V DC ± 1 %	Nominell utgående temperatur för U _{nom}	10 A @ 60 °C

Allmänna uppgifter

Fuktighet	35... 85 %, icke-kondenserande och icke-frysande	Monterbarhet montageskenor	Nej
Monteringsanvisning	Lockskruvar ingår	Radmonterbar	Nej
Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd, i komplett skick		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.1	27-04-07-01	ECLASS 10.0	27-04-07-01
ECLASS 11.0	27-04-07-01	ECLASS 12.0	27-04-07-01
ECLASS 13.0	27-04-90-02		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

FP PRO TOP1 48/10 3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[Manufacturer's Declaration FieldPower® PROtop](#)

Meddelande om produktändring

[Produktänderungsmitteilung FieldPower® Box Schrauben](#)[Product Change Notification FieldPower® box screws](#)

Användardokumentation

[Manual FieldPower® PROtop](#)

Kataloger


[Catalogues in PDF-format](#)

FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DC



Kraftfördelning med okapad ledning med ledningsdiameterar på 1,5 till 6 mm².
Inmatning/T-förgrening via Push In-anslutning 0,5 till 10 mm² och/eller kontaktdonsanslutning 0,5 till 4 mm².
Färgad märkning ger en tydlig ledningskonfiguration.

- Nät-del
- Kraftfördelning
- Kraftavgrening

Allmänna beställningsdata

Typ	PT6 DC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1126840000	FieldPower® kontaktelement, DC, IP20, IDC-anslutning, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248908462	Antal poler : 5
Förp.	1 Stück	

IP68-version



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.
Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.
Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M20-1/K68	Artikelbeteckning
Art.nr.	1772300000	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10
GTIN (EAN)	4032248129966	mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30
Förp.	50 Stück	min.), Polyamid 6
Typ	VG M20 - K 68	Artikelbeteckning
Art.nr.	2811470000	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10
GTIN (EAN)	4064675292227	mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30
Förp.	50 Stück	min.), Polyamid 6

FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montageskenor för kapslingens underdelar



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar. Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och mycket mer.

Allmänna beställningsdata

Typ	TS 35 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1170690000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 54 mm, för underdel
GTIN (EAN)	4032248962532	
Förp.	10 Stück	
Typ	FP ENC DR07 230 3B	Artikelbeteckning
Art.nr.	2633460000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 230 mm, för underdel
GTIN (EAN)	4050118664409	
Förp.	5 Stück	
Typ	FP ENC DR07 142 XB	Artikelbeteckning
Art.nr.	2633450000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 142 mm, för underdel
GTIN (EAN)	4050118664416	
Förp.	5 Stück	

Adaptrar

**HQ-adapter för FieldPower®**

verktygslös installation som en FieldPower ledningstätning

Passar för HQ 4/2, HQ 8 och HQ 17 plug-in kontaktdonsinsatser

Finns som tillval med låsbart skyddshölje (skydd mot återinkoppling, enligt EN 60204-1)

Allmänna beställningsdata

Typ	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1532210000	Adapter, FieldPower® tätningsinsats, HQ-adapter, IP 65, med
GTIN (EAN)	4050118337600	motsvarande kapsling, Polykarbonat, glasfiberförstärkt, Låsbar: Ja
Förp.	1 Stück	
Typ	BG ARGH HQP ALU PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1532200000	Adapter, FieldPower® tätningsinsats, HQ-adapter, IP 65, med
GTIN (EAN)	4050118337433	motsvarande kapsling, Polykarbonat, glasfiberförstärkt, Låsbar: Nej
Förp.	1 Stück	

FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E6.3 - Torx®



Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-normerna:

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
 - DIN 5263 för Spår-Bits,
 - Camcar-Norm för TORX-bits
- Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Fördelar:

- Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastående hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skruvar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 T20 X 150	Artikelbeteckning
Art.nr.	2821510000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4064675359050	
Förp.	50 Stück	

Plastlåsmuttrar, grå



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 - K GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1772460000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 20, 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248130207	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	100 Stück	

FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringsnoggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Typ	DMS PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1479120000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118287011	
Förp.	1 Stück	

Kontaktidon



Kraftfördelning med ökad ledning med ledningsdiameter på 1,5 till 6 mm². Inmatning/T-förgrening via Push In-anslutning 0,5 till 10 mm² och/eller kontaktidonsanslutning 0,5 till 4 mm². Färgad märkning ger en tydlig ledningskonfiguration.

- Nätdel
- Kraftfördelning
- Kraftavgrening

Allmänna beställningsdata

Typ	PTS 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1952120000	Field Effekt® kontaktidon, Trefas AC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal
GTIN (EAN)	4032248632909	poler : 5
Förp.	10 Stück	
Typ	PTDS 4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1952130000	Field Effekt® kontaktidon, Trefas AC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal
GTIN (EAN)	4032248632084	poler : 2 x 5
Förp.	10 Stück	
Typ	PTDS 4 DC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1009990000	Field Effekt® kontaktidon, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 2
GTIN (EAN)	4032248715244	x 5
Förp.	10 Stück	
Typ	PTS 4 DC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1131730000	Field Effekt® kontaktidon, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal poler : 5
GTIN (EAN)	4032248912117	
Förp.	10 Stück	

FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

AC



Kraftfördelning med ökad ledning med ledningsdiameter på 1,5 till 6 mm².
Inmatning/T-förgrening via Push In-anslutning 0,5 till 10 mm² och/eller kontaktdonsanslutning 0,5 till 4 mm².
Färgad märkning ger en tydlig ledningskonfiguration.

- Nät-del
- Kraftfördelning
- Kraftavgrening

Allmänna beställningsdata

Typ	PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1957620000	FieldPower® kontaktelement, AC, IP20, IDC-anslutning, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248642489	Antal poler : 5
Förp.	1 Stück	

Tätningar



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgångintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

Allmänna beställningsdata

Typ	DG M16 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2545540000	FieldPower® tätningsinsats, Tätning med anslutningsgånga, IP65,
GTIN (EAN)	4050118555523	med motsvarande kapsling, EPDM
Förp.	1 Stück	
Typ	RKDG D9 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	4329610000	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande
GTIN (EAN)	4032248668687	kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling, EPDM
Förp.	10 Stück	
Typ	RKDG D15 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	4323220000	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande
GTIN (EAN)	4032248641222	kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling, EPDM
Förp.	10 Stück	
Typ	RKDG 2XD8.5 WG PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1114530000	FieldPower® tätningsinsats, Tätning, IP54, med motsvarande
GTIN (EAN)	4032248892624	kapsling, EPDM
Förp.	10 Stück	
Typ	RKDGE D2X6,5 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2443800000	FieldPower® tätningsinsats, Slitsad tätningsinsats, IP54, i kombination
GTIN (EAN)	4050118457704	med RKDG D17 PT6, med motsvarande kapsling, TPE-V
Förp.	10 Stück	

FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	DG D0 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	4323240000	FieldPower® tätningsinsats, Neutral tätning, IP65, med motsvarande
GTIN (EAN)	4032248641246	kapsling, EPDM
Förp.	10 Stück	
Typ	RKDG D13 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	4323230000	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande
GTIN (EAN)	4032248641239	kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling, EPDM
Förp.	10 Stück	
Typ	RKDG D24 WG PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1069060000	FieldPower® tätningsinsats, Tätning, IP54, med motsvarande
GTIN (EAN)	4032248827053	kapsling, EPDM
Förp.	10 Stück	
Typ	RKDGE D4X4 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2443760000	FieldPower® tätningsinsats, Slitsad tätningsinsats, IP54, i kombination
GTIN (EAN)	4050118457643	med RKDG D17 PT6, med motsvarande kapsling, TPE-V
Förp.	10 Stück	
Typ	DG M20 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2545550000	FieldPower® tätningsinsats, Tätning med anslutningsgånga, IP65,
GTIN (EAN)	4050118555530	med motsvarande kapsling, EPDM
Förp.	1 Stück	
Typ	RKDG D18 WG PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2491870000	FieldPower® tätningsinsats, Tätning, IP54, med motsvarande
GTIN (EAN)	4050118501537	kapsling, EPDM
Förp.	10 Stück	
Typ	RKDG D11 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	4323210000	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande
GTIN (EAN)	4032248641215	kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling, EPDM
Förp.	10 Stück	
Typ	RKDG D17 PT6	Artikelbeteckning
Art.nr.	4324010000	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande
GTIN (EAN)	4032248641284	kapsling, IP 65, med motsvarande kapsling, EPDM
Förp.	10 Stück	

Säkring



Kraftfördelning med okapad ledning med ledningsdiametrar på 1,5 till 6 mm².

Inmatning/T-förgrening via Push In-anslutning 0,5 till 10 mm² och/eller kontaktdonsanslutning 0,5 till 4 mm².

Färgad märkning ger en tydlig ledningskonfiguration.

- Nät-del
- Kraftfördelning
- Kraftavgrening

Allmänna beställningsdata

Typ	PTSI 4/LD 400V AC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1961770000	Field Effekt® kontaktdon, Säkring, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal
GTIN (EAN)	4032248641765	poler : 5
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 9 maj 2024 00:35:38 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

10

FP PRO TOP1 48/10 3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	PTSI 4/LD 36V AC/DC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1252210000	Field Effekt® kontaktdon, Säkring, IP20, Polyamid, PUSH IN, Antal
GTIN (EAN)	4050118044331	poler : 5
Förp.	1 Stück	

Montageskenor för beröringsskydd i aluminium

Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.
Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och mycket mer.



Allmänna beställningsdata

Typ	FP ENC DR07 080 XC A	Artikelbeteckning
Art.nr.	2633730000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 80 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118664379	
Förp.	5 Stück	
Typ	FP ENC DR07 110 3C A	Artikelbeteckning
Art.nr.	2633750000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 110 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118664362	
Förp.	5 Stück	
Typ	FP ENC DR07 170 3C A	Artikelbeteckning
Art.nr.	2633780000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 170 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118664348	
Förp.	5 Stück	
Typ	FP ENC DR15 68 XC A	Artikelbeteckning
Art.nr.	8000046634	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 68 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118686586	
Förp.	5 Stück	
Typ	FP ENC DR07 145 3C A	Artikelbeteckning
Art.nr.	2633760000	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 145 mm, för aluminiumlock
GTIN (EAN)	4050118664355	
Förp.	5 Stück	