

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Ohni_odolné svorkovnicové boxy E30, E60 a E90

Robustní svorkový box pro bezpečné elektrické napájení nouzových systémů v případě požáru, nouzového osvětlení v podzemí, metru, železničních a silničních tunelech po dobu maximálně 90 minut podle DIN 4102-04. Vybavené skříňky řady Klippon® POK a Klippon® STB jsou vhodné všude tam, kde je vyžadována odolnost proti korozi, odolnost proti nárazu a vysoký stupeň ochrany.

Vlastnosti:

- K dispozici v široké škále designů podle požadavku zákazníka
- Testováno a schváleno podle DIN 4102-04 (E30, E60 a E90) - Přesné podrobnosti musejí být převzaty z "Prohlášení výrobce"
- Vysoká kvalita díky využití prověřených základních produktů značky Klippon®

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Pouzdra, Výška: 250 mm, Šířka: 255 mm, Hloubka: 120 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, Šedá, Světle šedá
Objednací číslo	8000052518
Typ	KLIPPON POK 252512 M25 E60
GTIN (EAN)	4064675360391
Množství	1 ks
Referenční výrobek	1305930000 0122800000 9502610000 9502650000 0303000000 9502630000 9509510000 0445600000 2007170000 1909710000 1736250000 1772470000

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	120 mm	Hloubka (v palcích)	4,724 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9,842 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	120 mm	Šířka	255 mm
Šířka (v palcích)	10,039 inch	Rozměr při montáži – výška	200 mm
Rozměr při montáži – šířka	235 mm	Čistá hmotnost	4 364,366 g

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80 °C
------------------	----------------

Svislá montáž

SAKK 10	8	K dispozici držák pojistky	Ne
---------	---	----------------------------	----

Kryt

Materiál	Polyester vyztužený skelným vláknem	Vrtané otvory strana A	2 x M25
Vrtané otvory strana B	1 x M25		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Požární odolnost do E60 podle DIN 4102-12 závisí na konkrétních konfiguracích / instalacích (podrobnosti viz „Prohlášení výrobce“ v „Ke stažení“) Kryt se používá pro funkční integritu a slouží jako rozváděcí skříňka pro kabely se 4 potenciály.
----------------------	--

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12](#)
[DoM DE PS2510 210414 001ISS00 - Fire Rated Boxes](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**