

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



E30, E60 és E90

tűzálló csatlakozódobozok Robusztus csatlakozódoboz a tűzvérendszerek biztonságos tápellátásához, illetve föld alatti, metró, vasúti és közúti alagutak ésvilágításához legfeljebb 90 percig, a DIN 4102-04 szabvány szerint. A Klippon® POK és a Klippon® STB sorozat felszerelt házai minden olyan esetben ideálisak, amikor korrózióállóságra, ütésállóságra és magas szintű védelemre van szükség.

Jellemzők:

- Az ügyfél kérésére többféle kivitelben kapható
- DIN 4102-04 (E30, E60 és E90) szerint tesztelve és jóváhagyva – A pontos részleteket a „Gyártói nyilatkozat” tartalmazza
- Kiváló minőség a Klippon® márka bevált alaptermékei

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon POK (polyester empty enclosure), Házak, Magasság: 250 mm, Szélesség: 255 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliszter, kezeletlen, szürke, Világosszürke
Rendelési szám	8000052518
Típus	KLIPPON POK 252512 M25 E60
GTIN (EAN)	4064675360391
Qty.	1 Stück
Referencia termék	1305930000 0122800000 9502610000 9502650000 0303000000 9502630000 9509510000 0445600000 2007170000 1909710000 1736250000 1772470000

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	120 mm	Mélység (coll)	4,724 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Legalacsonyabb változat magassága	120 mm	Szélesség	255 mm
Szélesség (coll)	10,039 inch	Rögzítési méret - magasság	200 mm
Rögzítési méret - szélesség	235 mm	Nettó tömeg	4 364,366 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

vízszintes összeállítás

SAKK 10	8	Biztosítéktartó elérhető	Nem
---------	---	--------------------------	-----

Ház

Anyag	üvegszál erősítésű poliészter	Furatok, A oldal	2 x M25
Furatok, B oldal	1 x M25		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9,1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A DIN 4102-12 szerinti E60-as tűzvédelmi osztály az adott konfigurációktól / felszerelésektől függ (a részletekért lásd a „Gyártói nyilatkozat” című részt a „Letöltésekben”) A készülékház a funkcionális integritáshoz használatos, és elosztódobozként szolgál a 4 potenciális kábelekekhez.
------------------	--

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 DoM DE PS2510 210414 001ISS00 - Fire Rated Boxes
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

KLIPPON POK 252512 M25 E60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

A kép illusztráció

