

KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90**

Robust plintbox för säker energiförsörjning av nödsystem i händelse av brand, nödbelysning i underjords-, tunnelbane-, järnvägs- och vägtunnlar upp till högst 90 minuter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i serierna Klippon® POK och Klippon® STB passar överallt där korrosionsbeständighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

Kännetecken:

- Finns i en mängd olika utformningar på kundbegäran
- Testade och godkända enligt DIN 4102-04 (E30, E60 och E90) - De exakta detaljerna framgår av "tillverkardeklarationen"
- Hög kvalitet tack vare användning av beprövade basprodukter av Klippon®-märket

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon STB (Small Terminal Box), Kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 120 mm, Material: Stålplåt, Pulverlackad, kiselgrå
Art.nr.	8000052592
Typ	KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
GTIN (EAN)	4064675362630
Förp.	1 Stück
Referensprodukt	1025030000 0433500000 0122800000 0236400000 9502610000 9502650000 0303000000 9502630000 9509510000 0445600000 2007170000 1909710000 1736250000 1772470000

KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4,724 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9,842 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Nettovikt	4 592,66 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Bestyckning vertikal

SAKK 10	10	Säkringshållare tillgänglig	Ja
---------	----	-----------------------------	----

Kapsling

Borrade hål Sida C	1 x M25	Borrade hål Sida D	2 x M25
Material	Stålplåt		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Brandklassningen upp till E90 enligt DIN 4102-12 är avhängig av konkreta konfigurationer/montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads") Kapslingen används för funktionsintegritet och fungerar som fördelarbox för kablar med 5 potentialer.
--------------------	---

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 DoM DE PS2510 210414 001ISS00 - Fire Rated Boxes
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

