

## KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Produktillustration



## Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90

Robust plintbox för säker energiförsörjning av nödsystem i händelse av brand, nödbelysning i underjords-, tunnelbane-, järnvägs- och vägtunnlar upp till högst 90 minuter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i serierna Klippon® POK och Klippon® STB passar överallt där korrosionsbeständighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

Kännetecken:

- Finns i en mängd olika utformningar på kundbegäran
- Testade och godkända enligt DIN 4102-04 (E30, E60 och E90) - De exakta detaljerna framgår av "tillverkardeklarationen"
- Hög kvalitet tack vare användning av beprövade basprodukter av Klippon®-märket

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 255 mm, Djup: 120 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, grå, ljusgrå
Art.nr.	<a href="#">8000054731</a>
Typ	KLIPPON POK 252512 FH M32 E60
GTIN (EAN)	4064675362333
Förp.	1 Stück
Referensprodukt	<a href="#">1305930000</a> <a href="#">0122800000</a> <a href="#">0236400000</a> <a href="#">9502610000</a> <a href="#">9502650000</a> <a href="#">0303000000</a> <a href="#">9502630000</a> <a href="#">9509510000</a> <a href="#">0445600000</a> <a href="#">2007170000</a> <a href="#">1909720000</a> <a href="#">1736260000</a> <a href="#">1772480000</a>

## KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4,724 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9,842 inch
Höjd lägstbyggande	120 mm	Bredd	255 mm
Byggbredd (tum)	10,039 inch	Montagemått höjd	200 mm
Montagemått bredd	235 mm	Nettovikt	4 787,19 g

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

## Bestyckning horisontal

SAKK 10	8	Säkringshållare tillgänglig	Ja
---------	---	-----------------------------	----

## Kapsling

Borrade hål Sida A	1 x M32	Borrade hål Sida B	2 x M32
Material	glasfiber-förstärkt polyester		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Brandklassningen upp till E60 enligt DIN 4102-12 är avhängig av konkreta konfigurationer/montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads") Kapslingen används för funktionsintegritet och fungerar som fördelarbox för kablar med 4 potentialer.
--------------------	---

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12</a> <a href="#">DoM DE PS2510 210414 001ISS00 - Fire Rated Boxes</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data - STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KLIPPON POK 252512 FH M32 E60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Bildliknande

