

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Огнестойкие распределительные коробки E30, E60 и E90

Прочная распределительная коробка для организации надежной подачи питания в аварийные системы при пожаре, аварийного освещения в подземных, железнодорожных, автомобильных туннелях и туннелях метро, класс огнестойкости до 90 минут по классификации DIN 4102-04. Оснащенные корпуса серии Klippon®

РОК и Klippon® STB подходят для применения в условиях, где требуется коррозионная стойкость, ударопрочность и высокая степень защиты.

Особенности:

- По запросу заказчика доступен широкий выбор типов конструкций
- Испытано и одобрено в соответствии с DIN 4102-04 (E30, E60 и E90), подробнее см. в «Декларации производителя»
- Высокое качество благодаря использованию проверенных основных компонентов марки Klippon®

Основные данные для заказа

Исполнение	Klippon STB (Small Terminal Box), Корпус, Высота: 250 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 120 mm, Материал: Сталь листовая, Порошковое покрытие, кремнисто-серый
Номер для заказа	8000054772
Тип	KLIPPON STB 4 MS M32 E90
GTIN (EAN)	4064675362371
Кол.	1 Шт.
Базовое изделие	1025030000 0122800000 9502610000 9502650000 0303000000 9502630000 9509510000 0445600000 2007170000 1909720000 1736260000 1772480000

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	120 мм	Глубина (дюймов)	4,724 inch
Высота	250 мм	Высота (в дюймах)	9,842 inch
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	4 395,48 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

Монтаж вертикальный

SAKK 10	10	Доступен патрон предохранителя	Нет
---------	----	--------------------------------	-----

Корпус

Материал	Сталь листовая	Отверстия, страница C	1 x M32
Отверстия, страница D	2 x M32		

Классификации

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Важное примечание

Сведения об изделии	Степень огнестойкости до E90 согласно DIN 4102-12 зависит от конкретных компоновок / установок (подробнее см. в «Декларации производителя» в разделе «Загрузки») Корпус используется для обеспечения функциональной целостности и выполняет функцию распределительной коробки для кабелей с 5 потенциалами.
---------------------	---

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 DoM DE PS2510 210414 001ISS00 - Fire Rated Boxes
Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

KLIPPON STB 4 MS M32 E90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Подобно иллюстрации

