

## KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



## Brandresistenta plintboxar E30, E60 och E90

Robust plintbox för säker energiförsörjning av nödsystem i händelse av brand, nödbelysning i underjords-, tunnelbane-, järnvägs- och vägtunnlar upp till högst 90 minuter enligt DIN 4102-04. De monterade kapslingarna i serierna Klippon® POK och Klippon® STB passar överallt där korrosionsbeständighet, slagtålighet och en hög skyddsklass krävs.

Kännetecken:

- Finns i en mängd olika utformningar på kundbegäran
- Testade och godkända enligt DIN 4102-04 (E30, E60 och E90) - De exakta detaljerna framgår av "tillverkardeklarationen"
- Hög kvalitet tack vare användning av beprövade basprodukter av Klippon®-märket

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon STB (Small Terminal Box), Kapslingar, Höjd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Djup: 120 mm, Material: Stålplåt, Pulverlackad, kiselgrå
Art.nr.	<a href="#">8000054773</a>
Typ	KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90
GTIN (EAN)	4064675362661
Förp.	1 Stück
Referensprodukt	<a href="#">1025030000</a> <a href="#">0433500000</a> <a href="#">0122800000</a> <a href="#">0236400000</a> <a href="#">9502610000</a> <a href="#">9502650000</a> <a href="#">0303000000</a> <a href="#">9502630000</a> <a href="#">9509510000</a> <a href="#">0445600000</a> <a href="#">2007170000</a> <a href="#">1909720000</a> <a href="#">1736260000</a> <a href="#">1772480000</a>

## KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	120 mm	Byggdjup (tum)	4,724 inch
Höjd	250 mm	Bygghöjd (tum)	9,842 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
Nettovikt	5 010 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

## Bestyckning vertikal

SAKK 10	10	Säkringshållare tillgänglig	Ja
---------	----	-----------------------------	----

## Kapsling

Borrade hål Sida C	1 x M32	Borrade hål Sida D	2 x M32
Material	Stålplåt		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Brandklassningen upp till E90 enligt DIN 4102-12 är avhängig av konkreta konfigurationer/montage (detaljer se "Tillverkardeklaration" under "Downloads") Kapslingen används för funktionsintegritet och fungerar som fördelarbox för kablar med 5 potentialer.
--------------------	---

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12</a> <a href="#">DoM DE PS2510 210414 001ISS00 - Fire Rated Boxes</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KLIPPON STB 4 MS FH M32 E90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Bildliknande

