

PV 40401S2V1C1A1ES**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Designed to work with different string inverters, Weidmüller has developed standard configurations of AC combiner boxes based upon recurring customer requirements. Depending on the version, the boxes can contain fuses and surge protection. These combiner boxes are specially designed for a measure string inverters manufacturers worldwide.

Všeobecné objednávací údaje

Objednávací číslo	8000069107
Typ	PV 40401S2V1C1A1ES
GTIN (EAN)	4064675331414
Množství	1 ks

PV 40401S2V1C1A1ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	350 mm	Hloubka (v palcích)	13,78 inch
Výška	1 056 mm	Výška (v palcích)	41,575 inch
Šířka	852 mm	Šířka (v palcích)	33,543 inch
Čistá hmotnost	38 393,336 g		

Teploty

Okolní teplota	-20 °C to +50 °C
----------------	------------------

AC elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	400 V AC	Jmenovitý proud	106,25 A
Uzemnění	TN-S, TN-C-S, TT & IT (EN 60364)		

AC vstupy

Počet AC vstupů	4
-----------------	---

AC výstupy

Počet AC výstupů	1	Typ připojení výstupního kabelu AC	M10, M12
------------------	---	------------------------------------	----------

Normy a standardy

Standardy	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
-----------	-------------------------------------

Skříň

Stupeň krytí	IP65	Typ montáže	Montážní deska
--------------	------	-------------	----------------

Obecná data

Standardy	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0	Stupeň krytí	IP65
-----------	-------------------------------------	--------------	------

Ochrana proti přepětí na DC straně

Standardy	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
-----------	-------------------------------------

Pouzdro

Izolační materiál	Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate	Typ montáže	Montážní deska
-------------------	-------------------------------------------------	-------------	----------------

Vstupy

Počet bodů maximálního výkonu	1 MPP	Typ pojistky	NH1
-------------------------------	-------	--------------	-----

PV 40401S2V1C1A1ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	22-57-02-90
ECLASS 10.0	22-57-02-90	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	User Manual PV AC Combiner boxes EU Declaration of Conformity
Katalogy	Catalogues in PDF-format

PV 40401S2V1C1A1ES

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

